



Чем бы вас порадовать в эту июньскую среду? Может быть, аккумуляторными загадками? Итак, что же общего у тяговой батареи и простого карандаша? Казалось бы, ответ лежит на поверхности, но нет! Он добавлен в активную массу электродов, которая значительно увеличивает производительность и срок службы аккумуляторной батареи.

Уже догадались? Конечно же, это **углерод**. Углеродная добавка сделала линейку **ELECTRO MOTIVE Graphene Nano GEL**

особенно предпочтительной для питания электродвигателей, полумоечных машин, штабелеров, подъемников, инвалидных колясок.

Произведенные по технологии **GRAPHENE Nano GEL** аккумуляторы **RDrive Electro Motive**

– это

необслуживаемые, герметизированные свинцово-кислотные батареи с абсорбированным в сепараторе из стекловолокна электролитом и системой рекомбинации газов (

VRLA

).

Что же происходит внутри тяговой батареи?

1. Электролит в гелеобразном состоянии находится в микропорах специального сепаратора, который обладает высокой стойкостью к агрессивной среде, температурной стабильностью и механической прочностью. Последнее обеспечивает высокую вибростойкость и ударопрочность конструкции.
2. Гель плотно обволакивает пластины и не дает активной массе осыпаться, а его повышенное сопротивление разрядным токам не даёт образовываться «вредным» неразрушаемым сульфатам свинца.
3. А **углеродная добавка** снижает расход воды в процессе эксплуатации, что влияет на мощность и продолжительность «жизни» АКБ.

Все батареи **RDrive ELECTRO Motive** прошли полный цикл испытаний на качество сборки и соответствие продукции заявленным характеристикам. Система менеджмента качества производителя сертифицирована по международным стандартам

ISO 9001

и

ISO 14001

.

Основные преимущества:

1. Увеличенный ресурс до 2000 циклов заряда-разряда*
2. Увеличенный срок службы до 6 лет
3. Увеличенная резервная емкость и производительность
4. Ударопрочный, огнестойкий корпус из ABS пластика
5. Отличная вибростойкость
6. Защита от проливания
7. Влагозащитный и герметизированный корпус
8. Низкий саморазряд
9. Широкий диапазон рабочих температур: от -20⁰ C до +50⁰ C
10. Доливка воды не требуется на протяжении всего срока жизни
11. Установка в любом положении (кроме перевернутого)
12. Отсутствие ограничений на воздушные и ж/д перевозки
13. Гарантия – 12 месяцев

* 30% DoD (степень разряда)

Области применения:

1. Телекоммуникационное оборудование
2. Электрогенераторы
3. Поломочные и подметальные машины
4. Охранные сигнализации
5. Пожарные сигнализации
6. Источники бесперебойного питания
7. Машины для гольфа
8. Инвалидные коляски с электроприводом
9. Медицинское оборудование
10. Освещение
11. Электротранспорт

Линейка **RDrive ELECTRO MOTIVE Graphene Nano GEL** представлена 7-ю популярными моделями:

	Модель	Совместимость	Напряжение (В)	Емкость (20°C), Ач	Габариты, мм	Полноразмерность	Выходы	Вес, кг
1	EMT06-T105	OC2 (T105 / 105-6)	6	224	260x180x247 (253)	унив.	T11 (MB 50шт) + переходник под конус	30,50
2	EMT012-39N	6-EVF-32	12	39	267x77x170 (170)	тип 2, обратный	T15 (MS 50шт)	10,10
3	EMT012-47N	6-EVF-38	12	47	223x106x175 (175)	тип 4	T16 (MS 50шт)	11,70
4	EMT012-52N	6-EV-45B / 6-EVF-45	12	52	223x123x175 (175)	тип 4	T12 (MS 50шт)	13,40
5	EMT012-62N	6-EV-50B / 6-EVF-51 / 6-EVF-52	12	62	224x135x177 (178)	тип 4	T12 (MS 50шт)	15,00
6	EMT012-80N	6-EV-60B / 6-EVF-60	12	80	260x152x177 (177)	тип 4	T12 (MS 50шт)	19,90
7	EMT012-108N	BCI 27	12	108	305x168x208 (233)	тип 1, прямой	T6A (MS 50шт)	27,30